

## NOVATECH

FTP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476

Numer zamówienia 00802328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Odlewanie                  |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)       |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 150 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 25 mm                      |
| Długość piasty       | 60 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                 |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                           |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 840 kg                             |
| Nośność przy 6 km/h            | 700 kg                             |
| Nośność statyczne              | 1400 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                              |
| Waga całkowita                 | 3,564 kg                           |

# NOVATECH

FTP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476

Numer zamówienia 00802328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

