



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Galea
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	139 mm
Ancho total	65 mm
Peso total	0.44 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Cerrado
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Gris claro (RAL7035)
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	90 mm
Interferencia de giro	180 mm
Diámetro del domo	59 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Color Banda de rodadura	Gris tráfico A (RAL7042)
Color Aro	Gris tráfico A (RAL7042)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	30 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	90 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	90 mm
Anchura de la placa	70 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	50 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	54.4 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	60 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	70 mm
Diámetro del orificio de la placa	8.2 mm

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Número de pedido 00071776

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

