

# GALEA STAINLESS

5081PJC100P30-10

EAN 4031582395860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Galea stainless                    |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                              |
| Bauhöhe                     | 139 mm                             |
| Gesamtbreite                | 66 mm                              |
| Gesamtgewicht               | 0,475 kg                           |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen                   |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi        |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 100 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 30 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                     |

## GEHÄUSE

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Material        | Polyamid                                       |
| Gabelform       | Geschlossen                                    |
| Schwenklager    | Kugelhahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Ausladung       | 40 mm                                          |
| Schwenkradius   | 128 mm                                         |
| Störkreis       | 256 mm                                         |
| Dom Durchmesser | 59 mm                                          |
| Rostfrei        | ✓                                              |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm         |

# GALEA STAINLESS

5081PJC100P30-10

EAN 4031582395860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

