

LINEA

5940XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwieien
Draagvermogen bij 3 km/u	130 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	260 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	148 mm
Totale breedte	82 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Lager	Precisiëkogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiëkogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	109 mm
Uitzwenking	218 mm
Diameter koepel	52 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

Duitse
OntwerpersClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA

5940XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

