INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936



L’image peut différer du produit d’origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	99 mm
Largeur totale	71 mm
Poids global	0.64 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d’acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	31.3 mm
Rayon d'encombrement	99 mm
Diamètre d'encombrement	198 mm
Diamètre du dôme	65 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l’Œil	10.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936

Numéro de commande 00003170

Dessins du produit



