

KAPPA FLEX

9758ITP200P63 SH92A

EAN 4031582443646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa flex
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	450 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	300 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	900 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	260 mm
Peso geral	4,7 kg

SUPORTE

Material da caixa	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Com mola

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	142 mm
Largura da placa	111 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	99 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	112 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	74 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	83 mm
Diâmetro do furo da placa	12,7 mm