



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	185 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0.88 kg

CHAPE

Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	120 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Diamètre du dôme	60 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Longueur de la platine	77 mm
Largeur de la platine	67 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	46.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	51.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	61.5 mm
Diamètre des trous de la platine	8.5 mm

