



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

#### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

#### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                                |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage combiné |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 110 kg                               |
| Conducteur d'électricité        | Non                                  |
| Inoxydable                      | Non                                  |
| Capacité de charge statique     | 220 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 175 mm                               |
| Largeur totale                  | 89 mm                                |
| Poids                           | 1,45 kg                              |
| Certification                   | Testé et contrôle par Tüv Süd        |

#### CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Déport                  | 52 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 156 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 312 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 56 mm                           |

#### ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                       |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 150 mm                          |
| Largeur du bandage    | 22 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                      |

#### FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 56 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 46,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 51,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

# LINEA

594CUAP150P50


EAN 4031582408478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award