

AGILA TWIN

2970POO075P30-11

EAN 4031582429541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	31.4 mm
Rayon d'encombrement	68.9 mm
Diamètre d'encombrement	137.8 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	99 mm
Poids	0.18 kg

AGILA TWIN

2970POO075P30-11

EAN 4031582429541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

