

KAPPA LOAD

9652TOO200P63 CL67

EAN 4031582314908
Número de encomenda 00830407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa load
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	1200 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	1000 kg
Capacidade de carga estática	2000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	245 mm
Largura geral	116 mm
Peso geral	4,926 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

SUPORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Amplo, Reforçado
Rolamento giratório	Rolamento axial de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	59 mm
Raio giratório	160 mm
Interferência giratória	320 mm
Diâmetro do dome	111 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	135 mm
Largura da placa	110 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOO200P63 CL67

EAN 4031582314908

Número de encomenda 00830407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

