製品情報

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	70 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	140 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	69 mm
総重量	0.26 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	25 mm
旋回半径	77 mm
旋回径	155 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	19 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

注文番号 00034276

製品図面



