

INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 D 7035 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral twin
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным Общим тормоз
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	125 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	375 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	150 mm
Общая ширина	63 mm
Общий вес	1,17 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Светло-серый (RAL7035)
Офсет (Смещение)	37,5 mm
Радиус поворота	103 mm
Поворотное соединение	206 mm
Диаметр купола	61,5 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо	Светло-серый (RAL7035)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	12 mm
Ширина тела	12 mm
Твердость Протектор (A)	91 Береговая A
Твердость Протектор (D)	40 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	51 mm
Положение резьбы Болт	7 mm
Количество монтажных отверстий Болт	4
Подсказка	Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.



Немецкая
награда
за
Дизайн



Награда
Red Dot
Дизайн
Award


INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 D 7035 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



Немецкая
награда
за
Дизайн



Награда
Red Dot
Дизайн
Award