



L'immagine può differire dal prodotto originale

#### RUOTA

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Acciaio, ferro                            |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato                       |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS) |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)                    |
| Parafili                    | Con parafili                              |
| Diametro                    | 100 mm                                    |
| Larghezza battistrada       | 25 mm                                     |
| Asse diametro del foro      | 20 mm                                     |
| Lunghezza mozzo             | 14 mm                                     |
| Larghezza corpo             | 25 mm                                     |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                                |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                                |

#### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

#### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Novatech                            |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 210 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 170 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 420 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 0,48 kg                             |

