

STYLEA

5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

EAN 4031582356779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	33 mm
Gesamtbreite	52 mm
Gesamtgewicht	0,06 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Ausladung	12 mm
Schwenkradius	45 mm
Störkreis	90 mm
Dom Durchmesser	15,2 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	35 mm
Breite der Lauffläche	12 mm
Breite des Radkörpers	12 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

STYLEA

5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

EAN 4031582356779

Bestellnummer 00770069
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

