



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	100 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	69 mm
总重量	0.1 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	方形板
上板长	55 mm
上板宽	55 mm
上板孔长度（最小）	38.5 mm
上板孔长度（最大）	44 mm
上板孔宽度（最小）	38.5 mm
上板孔宽度（最大）	44 mm
上板孔直径	6.3 mm

