

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582443318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral twin
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1,171 kg
Certification	Testé et contrôle par Tüv Süd

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	12 mm
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	37,5 mm
Rayon d'encombrement	100 mm
Diamètre d'encombrement	200 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm

German
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL TWIN


2946UAP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582443318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



German
Design
Award



Red Dot
Design
Award