



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                                |
| Type                         | Wielen met gecombineerd slot         |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen   |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 130 kg                               |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                  |
| Roestvrij                    | Nee                                  |
| Statisch draagvermogen       | 260 kg                               |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                               |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                                |
| Totale hoogte                | 148,5 mm                             |
| Totale breedte               | 82 mm                                |
| Totaal gewicht               | 1,12 kg                              |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

#### BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide               |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers    |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002)     |
| Offset                     | 40 mm                   |
| Zwenk radius               | 129 mm                  |
| Draaicirkel                | 258 mm                  |
| Diameter koepel            | 52 mm                   |

#### WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A             |

#### FITTING

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS |
| Lengte plaat                | 95 mm                                            |
| Breedte plaat               | 70 mm                                            |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 72 mm                                            |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 76 mm                                            |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 44,5 mm                                          |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 52 mm                                            |
| Diameter plaatgat           | 11 mm                                            |

## Product Drawings

