PRODUKTINFORMATION

# AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

## HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Agila twin |
| Typ | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 70 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 140 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 69 mm |
| Gesamtbreite | 57 mm |
| Gesamtgewicht | 0,36 kg |

## GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 25 mm |
| Schwenkradius | 77 mm |
| Störkreis | 155 mm |
| Dom Durchmesser | 53 mm |

## RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Konuskugellager |
| Radfarbe | Schiefergrau (RAL7015) |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 20 mm |
| Breite des Radkörpers | 20 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |

## BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
| Plattenlänge | 60 mm |
| Plattenbreite | 60 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 48 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

Bestellnummer 00031002

**Produktzeichnungen**






