

KAPPA LOAD

9652IFP125P63

EAN 4031582472097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ● ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Kappa load
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	170 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetto a rulli reggispinga con scanalatura profonda
Disassamento	48 mm
Raggio di piroettamento	110 mm
Ingombro di piroettamento	221 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	135 mm
Larghezza della piastra	110 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

KAPPA LOAD

9652IFP125P63

EAN 4031582472097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

