



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	162 mm
总重量	0.774 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	38 mm
转向干涉	259 mm
不锈	✓

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	18 mm
螺栓长度	62 mm

产品信息

ICS

5327UAX125R05-18X62 INOX

EAN 4031582367546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

