TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA

2477YGO075P30-11

EAN 4031582342482



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	75 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,27 kg
Teljes szélesség	43 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzivált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	160 mm
Kupola átmérője	43 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Csapágy	Siklócsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (hasonló RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm
Tippek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477YGO075P30-11

EAN 4031582342482

Rendelési szám 00006851

Termékrajzok





© Copyright 2026 TENTE International GmbH