INFORMACJE O PRODUKCIE

# KAPPA

## 9688SEP200P63 CL67

EAN 4031582364620



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●● |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●●○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Kappa |
| Typ | Kółko stałe |
| Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h | 600 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 500 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 1000 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| Wysokość całkowita | 245 mm |
| Szerokość całkowita | 98 mm |
| Waga całkowita | 5,5 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
| Kształt Widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Lubrication nipple | 1 |
| Średnica kopuły | 96 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Tread hardness | miękki |
| Materiał ciała | Arkusze stalowe, ciężkie |
| Materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005) |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 200 mm |
| Szerokość Bieżnia | 50 mm |
| Szerokość korpusu | 50 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 67 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
| Długość płytki | 135 mm |
| Szerokość płytki | 110 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA


9688SEP200P63 CL67

EAN 4031582364620

Numer zamówienia 00838280

**Rysunki produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH