

## AGILA

2470UAP150P50

EAN 4031582301212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 185 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,95 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 45 mm                   |
| Promień działania koła | 120 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 240 mm                  |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 150 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                      |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                 |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 77 mm              |
| Szerokość płytki                       | 67 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 56 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 61,5 mm            |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 46,5 mm            |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 51,5 mm            |
| Średnica otworu płytki                 | 8,5 mm             |

Product Drawings

