INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AGILA TWIN

2977PIP075P30-10

EAN 4031582362329



L’image peut différer du produit d’origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	99 mm
Poids global	0.65 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d’acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Déport	31.4 mm
Rayon d'encombrement	99 mm
Diamètre d'encombrement	198 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Dureté du Bandage (A)	75 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l’Œil	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2977PIP075P30-10

EAN 4031582362329

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



