

INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582342017



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral twin
Behuizingstype	Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Standaard	vergelijkbare EN12531-Ziekenhuisbedwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	125 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	150 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,199 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
	Red Dot Design Award
	Duitse Design Award

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	37,5 mm
Zwenk radius	100 mm
Draaicirkel	200 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm
Tip	Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Wasbaar volgens AK-BWA

Duitse
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL TWIN


2944USX125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582342017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Duitse
Design
Award

Red Dot
Design
Award