

AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757
订单号 00037287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Agila stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	183 mm
总重量	0.763 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	不锈钢, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	45 mm
旋转半径	120 mm
转向干涉	240 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度 (最小)	56 mm
上板孔长度 (最大)	61.5 mm
上板孔宽度 (最小)	46.5 mm
上板孔宽度 (最大)	51.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757
订单号 00037287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

