

INTEGRAL TWIN

2946USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582340624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral twin
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	vergelijkbare EN12531-Ziekenhuisbedwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	125 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	125 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	129 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,39 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Offset	31 mm
Zwenk radius	81 mm
Uitzwenking	162 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Lager	Precisiekogellagers, afgedicht
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm
Tip	Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

INTEGRAL TWIN

2946USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582340624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

