



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | ICS                                      |
| Typ                            | Kółko stałe                              |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 166 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 52 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,7 kg                                   |

#### OBUDOWA

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiał obudowy | Poliamid               |
| Kształt Widelec  | Wąski                  |
| Kolor            | Srebrnoszary (RAL7001) |
| Średnica kopuły  | 52 mm                  |

#### KOŁO

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny                 |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                  |
| Ośłony gwintu        | Zintegrowany ochroniacz gwintu          |
| Średnica             | 125 mm                                  |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                   |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                              |

#### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 95 mm              |
| Szerokość płytki                       | 70 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 50 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 75 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

