

# INTEGRAL

2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582342178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Integral                                       |
| Typ                            | Kółko obrotowe z centralnym ,<br>Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12531 — Odlewy do łóżek<br>szpitalnych       |
| Nośność przy 3 km/h            | 150 kg                                         |
| Nośność przy 4 km/h            | 150 kg                                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                            |
| Nierdzewne                     | Nie                                            |
| Nośność statyczne              | 450 kg                                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -25 °C                                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                          |
| Wysokość całkowita             | 229 mm                                         |
| Szerokość całkowita            | 70 mm                                          |
| Waga całkowita                 | 1,66 kg                                        |
| Certyfikacja                   | Testowane i monitorowane przez<br>TÜV Süd      |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni     |
| Kształt Widelec        | Zamknięte                  |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 60 mm                      |
| Promień działania koła | 160 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 320 mm                     |
| Średnica kopuły        | 70 mm                      |

## KOŁO

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący<br>elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący<br>elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne<br>uszczelnione      |
| Kolor Bieżnia        | Szary blaszkowy (podobny<br>RAL7015)            |
| Kolor Koła           | Szary blaszkowy (RAL7015)                       |
| Oslony gwintu        | Zintegrowany ochraniacz gwintu                  |
| Średnica             | 200 mm                                          |
| Szerokość Bieżnia    | 35 mm                                           |
| Szerokość korpusu    | 35 mm                                           |
| Twardość Bieżnia (D) | 59 Shore D                                      |

## MOCOWANIE

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                         | Trzpień z Krzywka sterująca do<br>prętów profilowych, Wariant<br>krótka                                 |
| Średnica Trzpień                      | 32 mm                                                                                                   |
| Długość Trzpień                       | 51 mm                                                                                                   |
| Położenie gwintu Trzpień              | 7 mm                                                                                                    |
| Liczba otworów montażowych<br>Trzpień | 4                                                                                                       |
| Wskazówka                             | Łóżka zmywalne muszą być<br>uszczelnione w obszarze<br>mocowania przez producenta<br>łóżek szpitalnych. |

IF  
nagroda  
za projektNagroda  
Red Dot  
Design  
Award

