PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ITP 250x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319934



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	1000 kg
Belastning ved 6 km/t	800 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,9 kg

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	55 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	55 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITP 250x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319934

Bestillingsnummer 00827859

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITP 250x55-025 HL60

EAN 4031582319934

Bestillingsnummer 00827859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH