INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA

## 2477DYK125P30-11

EAN 4031582342789



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 160 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids global | 1.21 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 41 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Couleur Roue | Zingué bleu |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Largeur du corps | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm |
| Astuce | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DYK125P30-11


EAN 4031582342789

Numéro de commande 00006089

**Dessins du produit**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH