

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696
Bestellnummer 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	88 mm
Gesamtbreite	65 mm
Gesamtgewicht	0,295 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	10 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Weißaluminium (RAL9006)
Ausladung	30 mm
Schwenkradius	106 mm
Störkreis	212 mm
Dom Durchmesser	45 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	11 mm

PRODUKTINFORMATION

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696
Bestellnummer 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

