

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Integral twin
Tipo	Ruota girevole con freno totale centralizzato
Standard	EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata a 4 km/h	150 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	450 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	175 mm
Larghezza complessiva	75 mm
Peso complessivo	1,42 kg
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore	Grigio bianco (RAL9002)
Disassamento	45 mm
Raggio di piroettamento	124 mm
Ingombro di piroettamento	248 mm
Diametro cuffia superiore	70 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio bianco (RAL9002)
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Larghezza corpo	15 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	51 mm
Posizione della filettatura del bullone	7 mm
Numero fori di fissaggio	4



Premio
tedesco
per il
Design



Premio
Red Dot
Design

INTEGRAL TWIN


2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639

Numero d'ordine 0003272000
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Premio
tedesco
per il
Design



Premio
Red Dot
Design