

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S30 4xM8

EAN 4031582453652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Integral
Tipo	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Estándar	similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-30 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	229 mm
Peso total	1.67 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Cerrado
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	60 mm
Radio de giro	160 mm
Interferencia de giro	320 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Protectores de hilo	Protector de roscas integrado
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	59 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil
Diámetro del Perno	28 mm
Longitud del Perno	96 mm
Sugerencia	El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

IF Premio
DiseñoPremio al
Diseño
Red Dot

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S30 4xM8

EAN 4031582453652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

