



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg              |
| 導電性       | はい                 |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 160 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 135 mm             |
| 全幅        | 60 mm              |
| 総重量       | 0.53 kg            |

### ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 38 mm     |
| 旋回半径    | 88 mm     |
| 旋回径     | 176 mm    |
| ドーム径    | 60 mm     |

### 車輪

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン、導電性         |
| トレッド材質     | 熱可塑性ゴム、導電性          |
| ベアリング      | プレーンベアリング           |
| 車輪色        | シルバークレー（RAL7001と類似） |
| スレッドガード    | スレッドガードなし           |
| 直径         | 100 mm              |
| トレッド幅      | 32 mm               |
| ボディ幅       | 32 mm               |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA             |

### フィッティング

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                            |
| ボルト穴径      | 11 mm                           |
| ヒント        | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

