

LEVINA

5377PJP100P51 7001/3000

EAN 4031582368994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Levina
Emissão de CO2 (âmbito 3)	2.27
Tipo	Rodízio giratório com travão total
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	141 mm
Largura geral	59 mm
Peso geral	0,55 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Estreito
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Cinzentos prateado (RAL7001)
Offset	36 mm
Raio giratório	98 mm
Interferência giratória	196 mm
Diâmetro do dome	59 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Cinzentos prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	95 mm
Largura da placa	70 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	50 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	75 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

Prémio
de Design
universalClube
Design
Deutscher

