



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa
Capacité de charge à 4 km/h	2400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	355 mm
Poids	18.34 kg

CHAPE

Lubrification nipple	1
----------------------	---

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	80 mm

RACCORD

Longueur de la platine	200 mm
Largeur de la platine	160 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

Product Drawings

