


NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	550 kg
Statisch draagvermogen	1100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaf lengte	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6005

TECHNISCHE TEKENINGEN

