



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname                 | Kappa                      |
| Typ                         | Bockrolle                  |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 2400 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 2000 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                       |
| Rostfrei                    | Nein                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 4800 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                      |
| Bauhöhe                     | 355 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 18,34 kg                   |

GEHÄUSE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Gehäusematerial    | Schmiedeeisen, schwer |
| Gabelform          | Bauchig, verstärkt    |
| Lubrication nipple | 1                     |

RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Gusseisen             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 300 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 80 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |

BEFESTIGUNG

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte |
| Plattenlänge                | 200 mm                                   |
| Plattenbreite               | 160 mm                                   |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 160 mm                                   |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 120 mm                                   |
| Plattenloch Durchmesser     | 15 mm                                    |

