



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 130 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Oui                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Capacité de charge statique     | 260 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                              |
| Hauteur                         | 145 mm                             |
| Largeur totale                  | 82 mm                              |
| Poids                           | 1,07 kg                            |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 129 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |

## ROUE

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide, conducteur d'électricité             |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Roulement à billes de précision                 |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                  |
| Diamètre              | 125 mm                                          |
| Largeur du bandage    | 20 mm                                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                                      |

## FIXATION

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type de fixation         | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 22 mm       |
| Longueur de la vis       | 40 mm       |

# LINEA

5947XSP125R05-22


EAN 4031582352047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award