

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	35 mm
Діаметр отвору Вісь	8,3 mm
Довжина хаба	45 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (A)	65 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Supratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	125 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,24 kg

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Номер замовлення 00063522
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

