

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	✓
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	54 mm
全幅	55 mm
総重量	0.141 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	10 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	亜鉛鍍造/アルミニウム
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	51 mm
旋回径	102 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

