

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	88 mm
总宽度	65 mm
总重量	0.3 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	白色铝质（RAL9006）
偏移量	30 mm
旋转半径	106 mm
转向干涉	212 mm
圆顶直径	45 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	10 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	11 mm

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

订单号 00073425
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

