ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# AGILA

2478PJO125P50

EAN 4031582030327



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 160 mm |
| Общая ширина | 60 mm |
| Общий вес | 0,59 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Диаметр купола | 60 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

## ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 77 mm |
| Ширина пластины | 67 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 46,5 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 56 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 61,5 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478PJO125P50


EAN 4031582030327

Номер заказа 00006533

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH