INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Aviana
Tipo	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	102 mm
Ancho total	69 mm
Peso total	0.37 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Gris plateado (RAL7001)
Desplazamiento	28 mm
Radio de giro	68.5 mm
Interferencia de giro	137 mm
Diámetro del domo	54 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas cónico, Inoxidable
Color Aro	Gris pizarra (RAL7015)
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Anchura del cuerpo	25 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular con elementos de freno
Longitud de la placa	70 mm
Anchura de la placa	55 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	51 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	41 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	51 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	57 mm
Diámetro del orificio de la placa	5.5 mm

Premio al Diseño Red Dot

Premio al Diseño Alemán

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer


EAN 4031582396638


TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto









Premio al Diseño Red Dot

Premio al Diseño Alemán

© Copyright 2026 TENTE International GmbH