

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stora
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	80 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	153 mm
Szerokość całkowita	74 mm
Waga całkowita	0,72 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Funkcja specjalna
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	102,5 mm
Zasięg działania koła	205 mm
Średnica kopuły	65 mm

KOŁO

Materiał ciała	Wtrysk poliuretan
Materiał bieżni	Podwójne kołnierze z Pierścienie
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koła	Szary blaszkowy (RAL7015)
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (D)	59 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Numer zamówienia 00034015
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

