

COMPACTA

1430PJ025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Gehäusotyp	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	70 kg
Statische Tragfähigkeit	140 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	86 mm
Gesamtbreite	24 mm
Gesamtgewicht	0,03 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	25 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Breite des Radkörpers	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	23 mm
Schwenkradius	82 mm
Störkreis	164 mm
Dom Durchmesser	24,5 mm
Gewindedurchmesser	0 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	35 mm
Plattenbreite	30 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	23 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	28 mm
Plattenloch Durchmesser	4,2 mm
Bundstift Länge	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

