



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	ICS
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	162 mm
Ancho total	52 mm
Peso total	0.5 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Gris plateado (RAL7001)
Desplazamiento	37 mm
Radio de giro	99.5 mm
Interferencia de giro	199 mm
Diámetro del domo	52 mm
Diámetro de la rosca	0 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Protector de roscas integrado
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Diámetro del Espiga	10 mm
Longitud de la Espiga	17 mm

ICS


5320PJP125S70-10x17 7001

EAN 4031582010695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



IF Premio
Diseño