



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

#### PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

#### HAUPTMERKMALE

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname                 | Kappa                      |
| Typ                         | Lenkrolle                  |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 660 kg                     |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 550 kg                     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                       |
| Rostfrei                    | Nein                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 1100 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                      |
| Bauhöhe                     | 170 mm                     |
| Gesamtbreite                | 110 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 5,24 kg                    |

#### GEHÄUSE

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Gehäusematerial    | Schmiedeeisen, schwer                          |
| Gabelform          | Bauchig, verstärkt                             |
| Schwenklager       | Kugelhahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe              | Blaupassiviert                                 |
| Ausladung          | 48 mm                                          |
| Schwenkradius      | 112,5 mm                                       |
| Störkreis          | 225 mm                                         |
| Lubrication nipple | 1                                              |
| Dom Durchmesser    | 111 mm                                         |

#### RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Gusseisen             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 125 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |

#### BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 135 mm                         |
| Plattenbreite               | 110 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

