

## AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila twin                               |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 70 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 140 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 69 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,21 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa koła    |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe    |
| Wysięg                 | 25 mm                  |
| Promień działania koła | 53 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 106 mm                 |

## KOŁO

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen, przewodzący elektrycznie            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe                                  |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu                                 |
| Średnica             | 50 mm                                             |
| Szerokość Bieżnia    | 19 mm                                             |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                                        |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm          |

# AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Numer zamówienia 00034277  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

